

АЭРОЗОЛЬНЫЙ УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК АНТИСКОТЧ DECORIX® • 210 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для бережного и быстрого удаления клея, наклеек, остатков клеевого слоя от липкой ленты, тонировки, виниловых и других материалов. Не повреждает поверхность под клеевым слоем, используется на стеклянных, металлических, пластиковых и керамических поверхностях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимальная рабочая температура баллона от +10°C до +25°C.

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1-2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки состава на нейтральность к основе под клеевым слоем.
3. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 15 см и через 2-3 минуты удалить состав мягкой тканью или бумажной салфеткой. Для удаления самоклеящейся бумажной этикетки нанести средство на ее верхнюю часть и края, оставить на 3-4 минуты, затем, медленно приподнимая, распылить состав под наклейку. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдвливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания антискотча на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Удалитель наклеек АНТИСКОТЧ	0146-03 DX	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Смесь органических растворителей.
Внешний вид	Бесцветный
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Смесь органических растворителей, диметиловый эфир, д-лимонен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	210
Вес баллона брутто, г	158
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Вес коробки, кг	4,07
Объём коробки, куб. м	0,01159
Размер коробки, мм:	
• высота	155
• ширина	224
• глубина	334

